

98 37 16

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"



- Für metrische Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl



Artikel-Nr.	98 37 16
EAN	4003773027263
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	16,0
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Durchmesser Wirkseite d max. mm	26,2
Länge mm	46
Gewicht netto g	53



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

