


98 37 17

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"



- Für metrische Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl



Artikel-Nr.	98 37 17
EAN	4003773020639
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	17,0
Durchmesser Wirkseite d max. mm	27,5
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Länge mm	46
Gewicht netto g	61



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

