



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1075 Plattenkarre



Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Vollgummi-Bereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Zerlegte Anlieferung.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Schaufelbreite (mm)</b>	200
<b>Schaufeltiefe (mm)</b>	500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1255
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	680
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1430
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	250 x 60
<b>Gewicht (kg)</b>	18
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976010755