

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1141 Klapp-Tischwagen



**Transportgeräte**



Stahlrohr-Tischwagen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	900
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	230, 885
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1080
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	620
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	930
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Hinweis</b>	Abmessungen zusammengeklappt: 1320 x 620 x 365 (LxBxH)
<b>Gewicht (kg)</b>	40
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011417