



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1158 Griffroller



Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 mit Holzplattform. Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Griff anschraubbar, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	600
Ladeflächenbreite (mm)	450
Ladeflächenhöhe (mm)	195
Gesamtlänge (mm)	860
Gesamtbreite (mm)	450
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	10
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976011585