



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 12450/7016 Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION"



Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 6 Schubladen (H x B x T i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	985
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	590
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	915
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1080
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	590
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	995
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	71
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976124506