


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13540/7016 Etagen-Roller "GREY EDITION"



Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	408
Etagenhöhen (mm)	194, 623
Tragkraft Etage (kg)	100
Gesamtlänge (mm)	677
Gesamtbreite (mm)	414
Gesamthöhe (mm)	638
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	17
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976948812