


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 135810 Eurokasten-Roller



Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte und Rohrschiebebügel, Rand 15 mm hoch.

Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	408
Ladeflächenhöhe (mm)	182
Gesamtlänge (mm)	747
Gesamtbreite (mm)	414
Gesamthöhe (mm)	970
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	13
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976235813