



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13585 Eurokasten-Roller



Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Stahlblechwanne. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden. Wanne dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Rand 22 mm hoch. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	408
Ladeflächenhöhe (mm)	182
Gesamtlänge (mm)	615
Gesamtbreite (mm)	415
Gesamthöhe (mm)	204
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	13
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976135854