


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13590 Eurokasten-Roller



Eurokasten-Roller aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Farbe blau. 4 Lenkrollen, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600x400 mm. Zerlegte Anlieferung.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	408
Ladeflächenhöhe (mm)	145
Gesamtlänge (mm)	621
Gesamtbreite (mm)	421
Gesamthöhe (mm)	165
Bereifung	Polyamid
Radgröße (mm)	100 x 30
Gewicht (kg)	4
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	39269097
GTIN	4017976135908