



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13600 Fassroller



Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 oder 200 Litern Inhalt. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Liter-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Liter-Fässer. Mit anschaubarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrurt. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	420/610
Ladeflächenbreite (mm)	420/610
Gesamthöhe (mm)	914
Bereifung	Polyamid
Radgröße (mm)	80 x 35
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	15,6
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976136004