


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1398 Eurokastenwagen



Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen mit 3 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm, 6 Eurokästen 600 x 400 x 170 mm und 6 Eurokästen 600 x 400 x 220 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1240
Ladeflächenbreite (mm)	610
Etagenhöhen (mm)	298, 598, 898, 1198, 1498
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	1372
Gesamtbreite (mm)	685
Gesamthöhe (mm)	1686
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	97
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976013985