



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1532 Dreiwandwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	680
Ladeflächenhöhe (mm)	270
Gesamtlänge (mm)	1180
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	990
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Drahtgitter
Gewicht (kg)	42
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976015323