


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2076 Plattenkarre



Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, Anlagen mit Profilgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	350
Schaufelbreite (mm)	200
Schaufeltiefe (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1255
Gesamtbreite (mm)	680
Gesamthöhe (mm)	1460
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	18
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976020761