Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2108 Kommissionierwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 935 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:

Zolltarifnummer

GTIN









Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	600
Etagenhöhen (mm)	200, 680, 1155, 1630
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	1322
Gesamtbreite (mm)	611
Gesamthöhe (mm)	1880
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	77
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10

87168000

4017976021089