

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2114 Gabelhubwagen



Transportgeräte



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend. 2 Jahre Garantie

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	2000
Gesamtlänge (mm)	1540
Gesamtbreite (mm)	540
Hubbereich (mm)	85 - 200
Gabellänge (mm)	1150
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	200 x 50
Gabelrolle Material	Polyurethan Single
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 93
Gewicht (kg)	60
Ursprungsland	Malaysia
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976521145