


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2153/2 Druckluftschlauchtrommel



Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 700 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

## Technische Details:



<b>Gesamtlänge (mm)</b>	700
<b>Farbe</b>	brillantblau
<b>Hinweis</b>	für MultiVario Wagen 700 mm breit
<b>Gewicht (kg)</b>	6,4
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	39173900
<b>GTIN</b>	4017976421537