

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 22881 Paletten-Fahrgestell



**Transportgeräte**



Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	1050
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1210
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	810
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	282
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1255
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	855
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	329
<b>Bereifung</b>	Polyamid
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Ausführung</b>	für Euro-Paletten
<b>Gewicht (kg)</b>	33
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976228815