


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 23891/7016 Paletten-Fahrgestell für Routenzüge "GREY EDITION"



Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1050
Ladeflächenlänge (mm)	1210
Ladeflächenbreite (mm)	810
Ladeflächenhöhe (mm)	280
Gesamtlänge (mm)	1255
Gesamtbreite (mm)	855
Gesamthöhe (mm)	327
Bereifung	Polyamid
Radgröße (mm)	200 x 50
Ausführung	für Routenzüge
Gewicht (kg)	34
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976655321