


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 23892/7016 Paletten-Fahrgestell für Routenzüge "GREY EDITION"



Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	1050
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1210
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	1010
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	280
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1255
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	1055
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	327
<b>Bereifung</b>	Polyamid
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Ausführung</b>	für Routenzüge
<b>Gewicht (kg)</b>	34
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976655338