



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 24021432 Tischwagen mit Hart-PVC Plattformen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. Mit zwei Plattformen mit Ladeflächen aus Hart-PVC. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 600           |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 1000          |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 700           |
| <b>Etagenhöhen (mm)</b>       | 270, 900      |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 1197          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 709           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 900           |
| <b>Bereifung</b>              | TPE           |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 200 x 40      |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 63            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976677941 |