



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2442 Schwerer Tischwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 4 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	700
Etagenhöhen (mm)	270, 585, 900, 1218
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	1218
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	88
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024424