


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2496/7016 Schwerer Tischwagen "GREY EDITION"



Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	600
Ladeflächenbreite (mm)	600
Etagenhöhen (mm)	228, 860
Gesamtlänge (mm)	737
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	32
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976924960