Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2531 Dreiwandwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:











| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
|------------------------|---------------|
| Ladeflächenlänge (mm) | 1000 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 580 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 270 |
| Gesamtlänge (mm) | 1180 |
| Gesamtbreite (mm) | 609 |
| Gesamthöhe (mm) | 990 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Ausführung | Holz |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976025315 |
| | |