

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2542 Ballenwagen



Transportgeräte



Ballenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Plattform aus Holzwerkstoffplatte und Oberfläche Buchendekor. Mit 2 Wänden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 620/750 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	640
Ladeflächenhöhe (mm)	270
Gesamtlänge (mm)	1069
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	1025
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Holz
Gewicht (kg)	45
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976025421