

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2591 Basiswagen



Transportgeräte



Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	600
Ladeflächenhöhe (mm)	270
Gesamtlänge (mm)	1069
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	270
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	26
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	44219910
GTIN	4017976025919