


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2832 Blechkastenwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt. Mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 816 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	600
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1000
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	700
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	806
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1150
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	730
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1113
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Ausführung</b>	verzinktes Stahlblech
<b>Gewicht (kg)</b>	80
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976028323