


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2863 Blechkastenwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet. Mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 816 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Ladeflächenhöhe (mm)	806
Gesamtlänge (mm)	1350
Gesamtbreite (mm)	830
Gesamthöhe (mm)	1113
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Stahlblech
Gewicht (kg)	110
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976028637