

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2873 Holzkastenwagen



**Transportgeräte**



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	600
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1200
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	800
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	700
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1260
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	815
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1069
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Ausführung</b>	Holz
<b>Gewicht (kg)</b>	76
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976028736