


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3113 Ganzstahlwagen



Tischwagen mit 3 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg.



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	120
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	740
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	480
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	140, 390, 655
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	760
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	495
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	860
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	100 x 30
<b>Gewicht (kg)</b>	22,7
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976031132