



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32910 Beistellwagen



Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 offene Rahmen, ohne Platte. Obere und mittlere Etagen nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar. Arretierung mittels Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	605
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	405
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	197, 652, 1152
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	50
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	821
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	455
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1178
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Ausführung</b>	offene Rahmen
<b>Gewicht (kg)</b>	24
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011363