



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32921 Beistellwagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch und 4 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	320
Ladeflächenbreite (mm)	470
Etagenhöhen (mm)	285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg)	60
Gesamtlänge (mm)	430
Gesamtbreite (mm)	513
Gesamthöhe (mm)	1250
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	mit Eurokästen
Gewicht (kg)	26
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976329215