



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4051 Handwagen - 2-Achser



Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Ladefläche, 2 Stirnwänden 300 mm hoch (Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz) und 2 Einstecklängswänden aus wasserfesten Sperrholz 220 mm hoch. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	550
Ladeflächenhöhe (mm)	308
Gesamtlänge (mm)	1272
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	1192
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	39
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976440514