


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4092V Handwagen



Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	835
Ladeflächenbreite (mm)	458
Gesamtlänge (mm)	1524
Gesamtbreite (mm)	668
Gesamthöhe (mm)	777
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	15,9
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976740928