


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4101V Handwagen



Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (90 Liter Inhalt). Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	632
Ladeflächenbreite (mm)	332
Gesamtlänge (mm)	1401
Gesamtbreite (mm)	581
Gesamthöhe (mm)	777
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Ausführung	mit Mulde
Gewicht (kg)	12,8
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976741017