



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4103V Handwagen



Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	795
Ladeflächenbreite (mm)	445
Gesamtlänge (mm)	1476
Gesamtbreite (mm)	691
Gesamthöhe (mm)	730
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	250 x 60
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	20,3
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976741031