



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4104 Handwagen

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.



Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	845
Ladeflächenbreite (mm)	545
Gesamtlänge (mm)	1526
Gesamtbreite (mm)	832
Gesamthöhe (mm)	801
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	400 x 100
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	22
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976011813