



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4105V Handwagen



Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 400 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1145 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 545 |
| Gesamtlänge (mm) | 1826 |
| Gesamtbreite (mm) | 832 |
| Gesamthöhe (mm) | 801 |
| Bereifung | Vollgummi |
| Radgröße (mm) | 400 x 80 |
| Ausführung | offen |
| Gewicht (kg) | 27,4 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976741055 |