


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4109 Handwagen



Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1145
Ladeflächenbreite (mm)	545
Gesamtlänge (mm)	1826
Gesamtbreite (mm)	832
Gesamthöhe (mm)	801
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	400 x 100
Ausführung	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	31,4
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976011868