



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4122 Handwagen - 2-Achser



Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	945
Ladeflächenbreite (mm)	545
Ladeflächenhöhe (mm)	312
Gesamtlänge (mm)	1204
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	1185
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976041223