


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4156 Plattenroller



Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Reifen mit Luftbereifung. Maximale Klemmbreite 0-60 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Schaufelbreite (mm)	60
Schaufeltiefe (mm)	300
Gesamtlänge (mm)	300
Gesamtbreite (mm)	298
Gesamthöhe (mm)	305
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	5,3
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976041568