


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4476 Plattenwagen



Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1200
Ladeflächenlänge (mm)	2076
Ladeflächenbreite (mm)	2x 230
Ladeflächenhöhe (mm)	333
Gesamtlänge (mm)	2076
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	1783
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm)	200 x 40
Hinweis	Anlagehöhe: 1450 mm
Gewicht (kg)	103
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976020075