


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4586 Reifenwagen



Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen. Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	1420
Ladeflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1540
Gesamtbreite (mm)	670
Gesamthöhe (mm)	1725
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Hinweis	für Reifendurchmesser 250 - 750 mm
Gewicht (kg)	40
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976494586