

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4588 Reifenwagen



Transportgeräte



Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller. Oberer Reifenträger um 75 mm verstellbar. Verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	1860
Ladeflächenbreite (mm)	618
Gesamtlänge (mm)	1991
Gesamtbreite (mm)	671
Gesamthöhe (mm)	1671
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm)	200 x 50
Hinweis	für Reifendurchmesser 400 - 780 mm
Gewicht (kg)	62
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976164588