


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4703 Muldenkipper ohne Ablasshahn



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Inhalt (Liter)	600
Kastenmaße (mm)	1321 x 794 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	843
Gesamtlänge (mm)	1458
Gesamtbreite (mm)	855
Gesamthöhe (mm)	1099
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	95
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976047034