


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4704/7016 Muldenkipper ohne Ablasshahn "GREY EDITION"



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir

Technische Details:



| | |
|---|----------------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 800 |
| Inhalt (Liter) | 800 |
| Kastenmaße (mm) | 1321 x 1044 x 735 |
| Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm) | 843 |
| Gesamtlänge (mm) | 1458 |
| Gesamtbreite (mm) | 1105 |
| Gesamthöhe (mm) | 1099 |
| Bereifung | Elastic-Vollgummi blaugrau |
| Radgröße (mm) | 200 x 50 |
| Ausführung | ohne Ablasshahn |
| Gewicht (kg) | 118 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976247007 |