


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4704 Muldenkipper ohne Ablasshahn



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	800
<b>Inhalt (Liter)</b>	800
<b>Kastenmaße (mm)</b>	1321 x 1044 x 735
<b>Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)</b>	843
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1458
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	1105
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1099
<b>Bereifung</b>	Elastic-Vollgummi blaugrau
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Ausführung</b>	ohne Ablasshahn
<b>Gewicht (kg)</b>	118
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976047041