



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4880 Bürowagen



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Nabern mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	150
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	800
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	500
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	260, 800
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	50
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	900
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	535
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	925
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Ausführung</b>	offen
<b>Gewicht (kg)</b>	19
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976048802