



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4882 Bürowagen



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	800
Ladeflächenbreite (mm)	500
Etagenhöhen (mm)	260, 530, 800
Tragkraft Etage (kg)	50
Gesamtlänge (mm)	900
Gesamtbreite (mm)	535
Gesamthöhe (mm)	925
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	24
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976048826