


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4932 Tischwagen mit Wannen



Tischwagen Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen werden miteinander verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	700
Etagenhöhen (mm)	248, 560, 870
Gesamtlänge (mm)	1136
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	1105
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	64
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976049328